



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,41M

MA 50.5Y.IC.WH 水分計

WL-304-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------|------------------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 50 g |
| 最小表示 [d] | 1 mg |
| 法定計量時の単位 [e] | 10 mg |
| 風袋範囲 | -50 g |
| 調整 | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター) |
| OIMLクラス | II |
| 最大サンプル重量 | 50 g |

| 計測パラメータ | |
|----------------------|---|
| 加熱モジュール | ステンレススチール |
| 水分含有計測の再現性 | ±0,05 % (内蔵充電式バッテリー ~ 2 g), ±0,01 % (内蔵充電式バッテリー ~ 10 g) |
| 水分含有量の最小表示 | 0,001 % |
| 乾燥温度範囲 | Max 250 °C |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | マイクロ天秤 – LevelSENSING |
| ディスプレイ | 10" セルワイヤー 赤外線式 |
| 計量室 | 着脱式アダプター |
| 納品構成 | (ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ) |
| 最大サンプル高さ | 20 mm |
| 計量皿寸法 | ø90, h= 8 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 540x610x470 mm |
| 正味重量 | 5,3 kg |
| 総重量 | 6,8 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| 使用上の特徴 | |
| 表示モード | %D, %M, %R, g |
| 乾燥メソッド | 4 時間 (最大 9 時間稼働) |
| 終了モード | 4 スロット (入力電圧範囲 内で) |
| 追加機能 | メンブレン式 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 120 V AC 50/60 Hz およびバッテリー 200-240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 | 6 W |
| 加熱モジュールの電力 | 450 W |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 質量表示のコントロール | 使用する水分計の種類による (追加機器) 50g, 100g, 200g, 外部質量標準 50 g、100 g、200 g, 使用する水分計の種類による (追加機器) |
| 乾燥温度の調整 | 比較データの保持を可能にする |
| SOP (標準作業手順) – 計量テスト | |
| 乾燥温度のコントロール | 認証済 MV テストセット (追加機器) |
| 水分含有量表示のコントロール | 使用する水分計の種類に応じた GLP レポート |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
水分計アクセサリ
追加モジュール
バーコードスキャナ
レシートプリンタ

指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

