



# XA 21/52.5Y.M.A Mikro Terazi

WL-109-1004

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,452](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,452)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP  
Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Automatic sliding door



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



SQC  
Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	21 / 52 g
Minimum yük [Min]	0,1 mg

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	1 / 5 µg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-52 g
Minimum ađırlık (USP)	3 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,3 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,5 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	2,4 µg
Dođrusallık	±20 µg
Eksantrik yk sapması	20 µg
Hassasiyet kararlılıđı	1×10 <sup>-6</sup> /Yıl×Rt
Kararlılık sresi	~ 3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Mikro Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, gc adaptr, fırça, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	199×170×217 mm
Tartım kefesi boyutları	ø30 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,5 kg
Brt ađırlık	18,9 kg
<b>Konstrksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Haberleřme arayzler</b>	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
<b>Çevresel kořullar</b>	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gc tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Mikro terazi kabini  
Profesyonel tartım masaları  
Barkod okuyucu  
Otomatik Besleyiciler

MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti  
Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Panel altı tartım

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

