



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,46P](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,46P)

# Waga wysokiej rozdzielczości PUE

## 7.1.10.HRP

WP-350-0048



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max]  | 10 kg                                |
| Obciążenie minimalne [Min]   | 5 g                                  |
| Obciążenie wstępne           | 4 kg                                 |
| Dokładność odczytu [d]       | 0,02 g                               |
| Zakres tary                  | -10 kg                               |
| Powtarzalność                | 0,03 g                               |
| Liniowość                    | ±0,06 g                              |
| Czas stabilizacji            | 2 s                                  |
| Adiustacja                   | wewnętrzna (automatyczna)            |
| Parametry fizyczne           |                                      |
| Wyświetlacz                  | 5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki                | 360×280 mm                           |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 360×313×170 mm                       |
| Wymiary opakowania S x G x W | 560×473×360 mm                       |

| Parametry fizyczne                                                                             |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa netto                                                                                     | 24,7 kg                                                   |
| Masa brutto                                                                                    | 28,7 kg                                                   |
| Konstrukcja                                                                                    |                                                           |
| Stopień ochrony                                                                                | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 43 terminal                    |
| Konstrukcja                                                                                    | Aluminium                                                 |
| Szalka                                                                                         | Stal nierdzewna AISI304                                   |
| Interfejs komunikacyjny                                                                        |                                                           |
| Interfejs                                                                                      | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |
| Parametry elektryczne                                                                          |                                                           |
| Zasilanie                                                                                      | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Warunki środowiskowe                                                                           |                                                           |
| Temperatura pracy                                                                              | +10 – +40 °C                                              |
| Wilgotność względna powietrza                                                                  | 15% – 80%                                                 |
| <b>Powtarzalność</b> - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia |                                                           |
| <b>Wilgotność względna powietrza</b> - w warunkach niekondensujących                           |                                                           |
| <b>Czas stabilizacji</b> - w optymalnych warunkach otoczenia                                   |                                                           |

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody sieciowe (waga – Ethernet)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Drukarki paragonowe

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Moduły dodatkowych platform

Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

