



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,4H4](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,4H4)

## Rollenförderer 600x600



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 600×600 mm.

### Kompatibel mit


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktionswaage HX7

### Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters