



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,4H4](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,4H4)

## Przenośnik rolkowy 600x600

WX-004-0161



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 600×600 mm.

UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Waga wielofunkcyjna HX7

## Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters