



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,4JL](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,4JL)

# HX7.4N.1500.H3 Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar

WP-227-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 1500 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 10 kg    |
| Okuma içingruluđu [d]                                       | 500 g    |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 500 g    |
| Dara aralıđı                                                | -1500 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 200 g    |
| OIML sınıfı                                                 | III      |

| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                     | 7" grafik renkli                                                                                                                                 |
| Kablo uzunluğu              | 3 m                                                                                                                                              |
| Tartım kefi boyutları       | 1200×1500 mm                                                                                                                                     |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1600×1600×500 mm                                                                                                                                 |
| Net ağırlık                 | 229,7 kg                                                                                                                                         |
| Brüt ağırlık                | 271,3 kg                                                                                                                                         |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                                                  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal                                                                                                    |
| Klavye                      | diyafram                                                                                                                                         |
| Konstrüksiyon               | Paslanmaz çelik AISI304                                                                                                                          |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                                                  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                                                  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W                                                                                                                                             |
| Opsiyonel güç kaynağı       | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                                                  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                      |
| İndikatör                   | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Düğme sayısı                | 22                                                                                                                                               |
| Fonksiyonel özellikler      |                                                                                                                                                  |
| Maksimum platform sayısı    | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

## Cihaz boyutları G x D x Y



| Model          | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|----------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| HX7.4N.150.H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.300.H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.600.H1  | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.150.H2  | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.300.H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.600.H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.1500.H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.300.H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.600.H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.1500.H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.300.H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| HX7.4N.600.H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| HX7.4N.1500.H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |

\* dimensions in mm