



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,4K6

Wägeplattform PL.16.HRP.H

WX-009-0153



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	16 kg
Min. Belastung	5 g
Vorlast	4 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Tarierbereich	-16 kg
Wiederholbarkeit	0,1 g
Linearität	±0,1 g
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	intern (automatisch)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waugeschale	Edelstahl AISI304

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 80%
Physikalische Parameter	
Waagschale	360×280 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	360×313×170 mm
Verpackungsgröße B x T x H	475×560×370 mm
Nettogewicht	18,7 kg



Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)
 Antivibrationstische
 Wägeterminal PUE 7.1
 Kabel RS 232, RS 485
 E/A Kabel

Powerbanks
 Wägeterminal PUE HY10
 Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
 Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Abmessungen des Geräts B x T x H



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm