



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,4KO](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,4KO)

# Plataforma PL/4/3000/H8/Z

WX-009-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 kg
Legibilidad [d]	1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 69
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	1200×1200 mm
Altura de plataforma de pesaje	111 mm
Dimensiones de embalaje	1400×1400×550 mm

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.



## Accesorios (Additional Fee)

Terminal de pesaje PUE 5  
Terminal de pesaje PUE 7.1

Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE HY10


## Dimensiones de aparato



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
 PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
 PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z