



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,4LG

Kabel PT0287

WX-013-0226



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0287 ist ein RS232-Kabel, das den Drucker RTP-RU80 mit Waagen verbindet, die mit einem RS232-Anschluss (DB9 M) ausgestattet sind. Dies sind die WTC- und WLC-Waagen sowie die Waagen mit den Anzeigegeräten und Terminals PUE C315, PUE C32 und PUE 7.1. Die Standardlänge des RS232-Kabels beträgt 1,7 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Plattformwaage C315
 Waagen WLY für FPVO
 Babywaage C315.D
 Präzisionswaage WLC
 Balkenwaagen C315.4P2
 Präzisionswaage WLC X7
 Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
 Plattformwaage C315.4
 Präzisionswaage C32.PM

Präzisionswaage WTC
 Personenwaage C315.OW
 Präzisionswaage WLY
 Präzisionswaage WLC C/2
 Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Postwaage für Pakete
 Wägeterminal PUE C315
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H
 Bettenwaage C315.4B
 Stuhlwaage C315.K

Personenwaage C315.0
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P

Auffahrbettenwaage C315.8B
Thermische Drucker