



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,4LG

Kabel PT0287

WX-013-0226



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0287 ist ein RS232-Kabel, das den Drucker RTP-RU80 mit Waagen verbindet, die mit einem RS232-Anschluss (DB9 M) ausgestattet sind. Dies sind die WTC- und WLC-Waagen sowie die Waagen mit den Anzeigegeräten und Terminals PUE C315, PUE C32 und PUE 7.1. Die Standardlänge des RS232-Kabels beträgt 1,7 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY
Multifunktionswaage C32
Plattformwaage C315
Waagen WLY für FPVO
Babywaage C315.D
Präzisionswaage WLC
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Personenwaage C315.O
Waagen WPY für FPVO

Präzisionswaage WTC
Personenwaage C315.OW
Präzisionswaage WLY
Präzisionswaage WLC C/2
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Postwaage für Pakete
Wägeterminal PUE C315
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Bettenwaage C315.4B
Stuhlwaage C315.K
Auffahrbettenwaage C315.8B
Thermische Drucker

