



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,4LG](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,4LG)

## Kabel PT0287

WX-013-0226



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Das Kabel PT0287 ist ein RS232-Kabel, das den Drucker RTP-RU80 mit Waagen verbindet, die mit einem RS232-Anschluss (DB9 M) ausgestattet sind. Dies sind die WTC- und WLC-Waagen sowie die Waagen mit den Anzeigegeräten und Terminals PUE C315, PUE C32 und PUE 7.1. Die Standardlänge des RS232-Kabels beträgt 1,7 m.

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY  
 Multifunktionswaage C32  
 Plattformwaage C315  
 Waagen WLY für FPVO  
 Babywaage C315.D  
 Präzisionswaage WLC  
 Balkenwaagen C315.4P2  
 Präzisionswaage WLC X7  
 Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
 Plattformwaage C315.4  
 Präzisionswaage C32.PM  
 Personenwaage C315.O  
 Waagen WPY für FPVO

Präzisionswaage WTC  
 Personenwaage C315.OW  
 Präzisionswaage WLY  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Wägeterminal PUE C32  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Postwaage für Pakete  
 Wägeterminal PUE C315  
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
 Bettenwaage C315.4B  
 Stuhlwaage C315.K  
 Auffahrbettenwaage C315.8B  
 Thermische Drucker

