



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,4S6](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,4S6)

# C315.60/150.C3.M Yük Hücreli Platform Terazi

WP-123-1026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |             |
|--------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max]       | 60 / 150 kg |
| Minimum yük [Min]        | 400 g       |
| Okuma için doğruluğu [d] | 20 / 50 g   |
| Yasallaştırma birimi [e] | 20 / 50 g   |
| Dara aralığı             | -150 kg     |
| OIML sınıfı              | III         |

| Fiziksel parametreler       |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Display                     | 4,3" LCD (aydınlatma ile)           |
| Tartım kefesi boyutları     | 500×700 mm                          |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 730×800×270 mm                      |
| Net ağırlık                 | 23,4 kg                             |
| Brüt ağırlık                | 27,2 kg                             |
| Konstrüksiyon               |                                     |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Konstrüksiyon               | toz kaplı çelik St3S                |
| Tartım kefesi               | Paslanmaz çelik AISI304             |
| Haberleşme arayüzler        |                                     |
| Haberleşme arayüzü          | RS232                               |
| Opsiyonel arayüzler         | RS232                               |
| Elektrik parametreleri      |                                     |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya   |
| Maksimum güç tüketimi       | 5 W                                 |
| Batarya ile çalışma süresi  | max 8h                              |
| Çevresel koşullar           |                                     |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C                        |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C                        |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok         |
| İndikatör                   | C315                                |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü  
Fiş yazıcı  
Tartım terminalleri için tutucular

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y

