



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,4ST

H315.6.HR3.K 防水スケール（ステンレス製ロードセル搭載）

WP-124-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

データシート

計測パラメータ

| | |
|-------------------|-------|
| 最大ひょう量 [Max] | 6 kg |
| 最小荷重 | 40 g |
| 最小表示 [d] | 2 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 2 g |
| 風袋範囲 | -6 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,2 g |
| OIMLクラス | III |

| 物理的パラメータ | |
|----------------|--|
| ディスプレイ | 4,3" LCD (ターミナル) |
| ケーブル長 | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 410x410 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 510x510x270 mm |
| 正味重量 | 15,5 kg |
| 総重量 | 17,3 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形 |
| 工事中 | いいえ AISI316 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232, USB |
| オプションのインターフェース | RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| オプションの電源 | 最大距離 |
| バッテリー駆動時間 | max 7h |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 - +40 °C |
| 保管温度 | -25 - +70 °C |
| 相対湿度 | 10% - 85% RH 温度における |



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
防振台
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ


RS 232 - イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 - USB コンバータ
ローラーテーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...HR2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...HR3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...HR3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...HR4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...HR4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...HR5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...HR5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |