



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,4W7](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,4W7)

## Kabel PT0019.2

WX-013-0144



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Drucker Epson, Citizen

Kabellängen: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m.

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY Waagen mit Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE HY

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Multifunktionswaage HX7  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Auffahrwaage

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Multifunktionswaage TMX  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul

H315 4N.H.LD rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaage  
H315 4C  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P