

Kabel PT0019.2

WX-013-0144





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Drucker Epson, Citizen

Kabellängen: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m.

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY Waagen mit Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE HY

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H rostfrei Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Multifunktionswaage TMX

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10 Kommunikationsmodul

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPV0

Plattformwaage

H315 4C

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Viehwaagen H315 4I.S Wägeterminal PUE HX7 Wägeterminal PUE 5

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4l.H

Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315