



PT0019.2 ケーブル

WX-013-0144



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS 232ケーブル: はかり (ターミナル PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Epsonプリンタ間接続 標準長さ: 2 m オプション長さ (追加料金): 5 m 対応機器: PUE C41Hターミナル搭載の天秤 PUE HYターミナル搭載の天秤 UE 5.15 (PUE 5.19) ターミナル搭載の天秤 UE C41HターミナルPUE HYターミナルPUE 5.15 (PUE 5.19) ターミナル

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
 HX7 H ステンレス製多機能はかり
 MAS1 モジュール
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
 HX7 HR 多機能はかり
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
 TMX H ステンレス製多機能はかり
 TMX 多機能はかり
 H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
 H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
 H315 H 防水型プラットフォームスケール
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
 HY10.HRP 高分解能はかり
 HX7 多機能はかり
 HX7.4 H/Z
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
 H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
 HX7.4P2 多機能ビームスケール
 PGC用HY10.Hスケール
 H315 4C プラットフォームスケール
 H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
 H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
 H315 4I.S 家畜用はかり
 PUE HX7 計量ターミナル
 PUE 5 計量ターミナル

HY10 多機能はかり
通信モジュール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール