



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,4Z0](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,4Z0)

# Plateforme PLC/4/1500/C9

WX-009-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Capacité maximale [Max]           | 1500 kg                              |
| Précision de lecture [d]          | 500 g                                |
| Construction                      |                                      |
| Degré de protection               | IP 65 construction, IP 67 tensomètre |
| Construction                      | acier pulvériséacier St3S            |
| Matériel du plateau               | acier pulvériséacier St3S            |
| Paramètres physiques              |                                      |
| Dimension du plateau              | 1500×1500 mm                         |
| Hauteur de plate-forme de balance | 120 ± 10 mm                          |

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Terminal de pesage PUE 5  
Balance de précision CY10  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE C315  
Terminal de pesage PUE HY10  
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol  
Terminal de pesage PUE H315

# Dimensions d'appareil L x P x H



| Platform   | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| PLC/4/C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



| Platform  | A    | B    | H      |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

## PL/4/H



| Platform    | A    | B    | H      |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7/Z   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

## PL/4/H/Z