



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,4Z0](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,4Z0)

# Plateforme PLC/4/1500/C9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 kg
Précision de lecture	500 g
Construction	
Degré de protection	IP 65
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	acier pulvériséeacier St3S
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1500×1500 mm
Hauteur de plate-forme de balance	120 ± 10 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires

Balances CY10 pour CPP  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Terminal de pesage PUE 5  
Balance de précision CY10  
Terminal de pesage PUE C32

Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE C315  
Terminal de pesage PUE HY10  
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol  
Terminal de pesage PUE H315

## Dimensions d'appareil



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z