

Plateforme PLC/4/1500/C9

WX-009-0029





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques				
Capacité maximale [Max]	1500 kg			
Précision de lecture [d]	500 g			
Construction				
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre			
Construction	acier pulvériséeacier St3S			
Matériel du plateau	acier pulvériséeacier St3S			
Paramètres physiques				
Dimension du plateau	1500×1500 mm			
Hauteur de plate-forme de balance	120 ± 10 mm			

Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.




Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Terminal de pesage PUE 5
Balance de précision CY10
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE C315
Terminal de pesage PUE HY10
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol
Terminal de pesage PUE H315


Dimensions d'appareil L x P x H




Platform	Α	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z



Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



		•			
В					
		•			
1	1	•	Α]

Platform	А	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z