



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,50R

Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4.1500/3000.H10/Z

WP-233-1012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|----------------------------|---------------------------|
| Capacidade máxima [máx] | 1500 / 3000 kg |
| Carga mínima | 10 kg |
| Resolução [d] | 0,5 / 1 kg |
| Unidade de verificação [e] | 0,5 / 1 kg |
| Faixa de tara | -3000 kg |
| Classe OIML | III |
| Parâmetros físicos | |
| Display | 4,3" LCD (retroiluminado) |

| Parâmetros físicos | |
|--------------------------------------|---|
| Comprimento até cabo | 3 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 1500×2000 mm |
| Altura da plataforma de pesagem | 111 mm |
| Plataforma com indicador e estrutura | 320 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 66 / 69 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | RS232, USB |
| Interfaces opcionais | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Fonte de alimentação opcional | bateria interna recarregável |
| Tempo de operação com baterias | max 7h |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays
Conversor RS 232 – Ethernet

Impressora de recibos
RS 232 – Conversor USB
RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A



Single-leaf platform:
 H315.4.H6/Z
 H315.4.H7/Z
 H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:
 H315.4.H8/9/Z
 H315.4.H9/Z
 H315.4.H10/Z



| Scale type | A | B | H |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| H315.4.150-1500.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| H315.4.300-1500.H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/Z | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000-6000.H9/Z | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm