



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,545](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,545)

# Wägemodul MPS.M.10000.Y

WX-016-0369



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                             |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Wägebereich [Max]                                    | 10000 g                |
| Vorlast                                              | 1 kg                   |
| Ablesbarkeit [d]                                     | 10 mg                  |
| Wiederholbarkeit                                     | 12 mg                  |
| Linearität                                           | ±20 mg                 |
| Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung | 1 h                    |
| Stabilisierungszeit                                  | 2 s                    |
| Justierung                                           | intern                 |
| Konstruktion                                         |                        |
| Schutzart                                            | IP 43                  |
| Gehäuse                                              | Aluminum               |
| Waageschale                                          | Aluminum               |
| Kommunikationsschnittstellen                         |                        |
| Schnittstellen                                       | RS232, Ethernet TCP/IP |

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunikationsschnittstellen</b> |                                                                |
| Optionale Schnittstellen            | RS485, 2 IN/2 OUT                                              |
| <b>Elektrische Parameter</b>        |                                                                |
| Stromversorgung                     | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>         |                                                                |
| Umgebungstemperatur                 | +10 – +40 °C                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 40% – 80%                                                      |
| <b>Physikalische Parameter</b>      |                                                                |
| Waagschale                          | ø100 mm                                                        |
| Abmessungen des Geräts B x T x H    | 266x70x105 mm                                                  |
| Nettogewicht                        | 1,8 kg                                                         |



## Abmessungen des Geräts B x T x H

