




More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,545

Module de balance MPS.M.10000.Y

WX-016-0369



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10000 g
Capacité préliminaire	1 kg
Précision de lecture [d]	10 mg
Répétabilité	12 mg
Linéarité	±20 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	aluminium
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, Ethernet TCP/IP

Interface de Communication	
Interfaces optionnelles	RS485, 2 IN/2 OUT
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø100 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	266x70x105 mm
Masse nette	1,8 kg



Dimensions d'appareil L x P x H

