




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,5AH

DWT/RC 600 HYK チェックウェイヤ (オーバーヘッドトラックスケール)

WK-106-___



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	600 kg
風袋範囲	-600 kg

物理的パラメータ

ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
--------	--------------------



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル
 レシートプリンタ
 USB cable (はかり - プリンタ)