



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,5AH

Waga dynamiczna kolejkowa DWT/RC 600 HYK

WK-106-___



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	600 kg
Zakres tary	-600 kg

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	10,1" graficzny kolorowy dotykowy
-------------	-----------------------------------



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze
 Czytniki kart transponderowych
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485
 Drukarki paragonowe
 Przewód USB (waga - drukarka)