



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,5MK

Wägeplattform PL.120.HRP.H

WX-009-0156



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	120 kg
Vorlast	10 kg
Zifferschritt [d]	1 g
Tarierbereich	-120 kg
Wiederholbarkeit	0,6 g
Linearität	±1 g
Justierung	intern (automatisch)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 80%
Physikalische Parameter	
Waagschale	500×400 mm
Verpackungsgröße	610×710×275 mm
Nettogewicht	37 kg
Bruttogewicht	47 kg



Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)
 Wägeterminal PUE 7.1
 Kabel RS 232, RS 485
 E/A Kabel

Powerbanks
 Wägeterminal PUE HY10
 Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
 Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Abmessungen des Geräts



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm