



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,5MU

PS 4500.5Y.M.PUK Hassas Terazi

WK-314-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	4500 g
Minimum yük [Min]	5 g

Metrolojik parametreler	
Okuma için�rulu�u [d]	0,1 g
Yasalla�tırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralı�ı	-4500 g
Minimum standart a�ırlı�ı (USP)	10 g
Minimum standart a�ırlı�ı (U=1%, k=2)	1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,008 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 g
Do�rusallık	�0,02 g
Kararlılık s�resi	1,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bile�enleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapa�ı, kuma� kapak, g�c adapt�r�
Tartım kefesi boyutları	195x195 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	333x206x107 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720x370x274 mm
Net a�ırlık	7,2 kg
Br�t a�ırlık	9,3 kg
Konstr�ksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bile�enler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	7
Fonksiyonel �zellikler	
Temassız �alı�ma	2 kızıl�tesi sens�r
Haberle�me aray�zler	
Haberle�me aray�z�	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
G�c kayna�ı	Adapt�r: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
�evresel ko�ullar	
�alı�tırma sıcaklı�ı	+10 – +40 �C
�evre ko�ullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Depolama sıcaklı�ı	-20 – +50 �C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, k t le standardının 10 yerle tirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık s resi dı  ko ullara ve kefeye y k yerle tirme dinamiklerine ba lıdır; FAST profili i in belirtilmi tir.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca USB aray z n  kullanarak kantarla birlikte  alı ır.

*G c t k t mi terminal yapılandırmasına ve ba lı harici cihazların sayısına ve t r ne ba lıdır.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Ek modüller

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Profesyonel tartım masaları

Koruyucu kapak

Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 Kabloları

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

Yoğunluk belirleme kiti

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

Panel altı tartım

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

