

Báscula multifuncional HY10.3.H1.K

WP-116-0011





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Procedimientos GLP



Pesar animales

Memoria Alibi



Transacciones

Pesaje diferencial



Unidades intercambiables

SQC

Control estadístico de calidad

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos		
Maxima capacidad [Max]	3 kg	
Minima capacidad	20 g	
Legibilidad [d]	1 g	
División de legalización [e]	1 g	

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-3 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1,5 m
Dimensión de platillo	150×200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	350×420×470 mm
Masa neta	8,48 kg
Masa bruta	10 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4- 20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Humedad relativa de aire	10% - 85% RH sin condensación

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification (



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora) Lector de tarjetas transpondedor Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA) Mesas antivibratil Cables de corriente (Bascula a Ethernet) **Pantallas** Cables RS 232, RS 485 Cables Entradas/Salidas Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas Soportes, brazos Teclado, manipuladores Impresoras de recibos Pesas de clase F1 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos Cable USB (Bascula a Impresora) Módulos adicionales de la plataforma Módulos adicionales Convertidor RS 232 a USB


Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



Scale type	A1	A2	В
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

