



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,5PC](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,5PC)

# HX5.EX-1.150.C2 Tek Yük Hücreli Platform Terazi

WW-006-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |         |
|--------------------------|---------|
| Maksimum yük [Max]       | 150 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 1 kg    |
| Okuma için ruluęu [d]   | 50 g    |
| Yasallařtırma birimi [e] | 50 g    |
| Dara aralıęı             | -150 kg |
| OIML sınıfı              | III     |

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Display                     | 5" grafik renkli                         |
| Kablo uzunluđu              | 2,5 m                                    |
| Tartım kefesi boyutları     | 400x500 mm                               |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 620x720x430 mm                           |
| Net ađırlık                 | 18,1 kg                                  |
| Brüt ađırlık                | 20,3 kg                                  |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 66 / 68 terminal |
| Sertifikasyon ATEX          | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                    |
| Sertifikasyon IECEx         | Ex ic IIB T4 Gc                          |
| Konstrüksiyon               | toz kaplı çelik St3S                     |
| Tartım kefesi               | Paslanmaz çelik AISI304                  |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | 2xRS232, RS485                           |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynađı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                  |
| Maksimum güç tüketimi       | 15 W                                     |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C                             |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok              |
| İndikatör                   | PUE HX5.EX-1                             |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Haberleşme modülü  
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynađı

Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]