



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,5R5

Checadora de peso DWM/HPW

WK-105-001_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	750 – 7500 g
Resolução [d]	0,1 – 5 g
Unidade de verificação [e]	0,1 – 5 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)

Parâmetros físicos

Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
---------	---------------------------------------

Construção

Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço carbono / aço inoxidável

Interface de comunicação

Interface de comunicação	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condições ambientais

Temperatura de operação +5 – +40 °C

Componentes e software

Sistema operacional Microsoft Windows 11 IoT

Características de uso

Capacidade max 500 pçs/min

Velocidade até transportador 1,6 m/s



Acessórios (Additional Fee)

!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas

Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]