



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,5R5](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,5R5)

# Checadora de peso DWM/HPW

WK-105-001\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	750 – 7500 g
Resolução [d]	0,1 – 5 g
Unidade de verificação [e]	0,1 – 5 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço carbono / aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Condições ambientais

Temperatura de operação +5 – +40 °C

### Componentes e software

Sistema operacional Microsoft Windows 11 IoT

### Características de uso

Capacidade max 500 pçs/min

Velocidade até transportador 1,6 m/s



## Acessórios (Additional Fee)

!Leitores de código de barras  
Impressoras de etiquetas

Teclado, interruptores externos  
Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]