



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,5R5](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,5R5)

# DWM/HPW 重量チェッカー

WK-105-001\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	750 – 7500 g
最小表示 [d]	0,1 – 5 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	12" グラフィック カラー タッチスクリーン
--------	-------------------------

### 工事中

保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	軟鋼 / ステンレススチール

### 通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	+5 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 500 個/min
コンベア速度	1,6 m/s



## アクセサリ (Additional Fee)

### ディスプレイ

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル

バーコードスキャナ

ラベルプリンタ

キーボード、外部スイッチ

USBアダプタ

レシートプリンタ

USB cable (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]