




More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,5RB

# H315.4.3000.H8/9/Z Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi

WP-233-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |          |
|---|----------|
| Maksimum yük [Max]  | 3000 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 20 kg    |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 1 kg     |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 1 kg     |
| Dara aralıęı  | -3000 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 500 g    |
| OIML sınıfı   | III      |

| Fiziksel parametreler                  |  |
|--|--|
| Display                                | 4,3" LCD (aydınlatma ile)  |
| Kablo uzunluğu                         | 3 m  |
| Tartım kefi boyutları                  | 1200x1500 mm   |
| Tartım platformunun yüksekliđi         | 111 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y            | 1700x1400x550 mm   |
| Göstergeli ve çerçeveli terazi kütleli | 195 kg   |
| Konstrüksiyon                          |  |
| IP Sınıfı                              | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler                   |  |
| Haberleşme arayüzü                     | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler                    | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri                 |  |
| Güç kaynađı                            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynađı                  | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi             | max 7h   |
| Çevresel koşullar                      |  |
| Çalıştırma sıcaklığı                   | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem                         | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Display  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Güç adaptörü

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



Single-leaf platform:

H315.4.H6/Z

H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:

H315.4.H8/9/Z

H315.4.H9/Z

H315.4.H10/Z

| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm