



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,5VK](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,5VK)

# Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 1500 H9, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

|            |              |
|------------|--------------|
| Waagschale | 1500×1500 mm |
|------------|--------------|



## Kompatibel mit

Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl