




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5VK](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5VK)

## Rama do zagłębienia wagi 1500 H9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×1500 mm
---------------	--------------



### Pasuje do

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne