



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,5WG

Plattformwaage C315.60/150.C2.K

WP-123-1017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	60 / 150 kg
Min. Belastung	400 g
Ablesbarkeit [d]	20 / 50 g
Eichwert [e]	20 / 50 g
Tarierbereich	-150 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter		
Display		4,3" LCD (hinterleuchtet)
Kabellänge		2,5 m
Waagschale		400×500 mm
Verpackungsgröße B x T x H		720×620×210 mm
Nettogewicht		12,5 kg
Bruttogewicht		15 kg
Konstruktion		
Schutzart		IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal
Konstruktion		pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale		Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		RS232
Optionale Schnittstellen		RS232
Elektrische Parameter		
Stromversorgung		100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme		5 W
Akku-Betriebszeit		max 8h
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-10 – +40 °C
Lagertemperatur		-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät		C315



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)



Antivibrationstische
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Wandhalterung, Stativ
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Displays

Kabel RS 232, RS 485
 Konverter RS 232 – Ethernet
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Konverter RS 232 – USB
 Konverter RS 232 – RS 485
 Thermische Drucker


Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• RLAB [WX-010-0080]




C315.F1.M



C315.F1.R




C315.C2.M




C315.C2.K



Abmessungen des Geräts B x T x H





C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K