




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,64D

HY10.300.1.HRP.H.M2.1 高分解能はかり

WP-340-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dosing | Labelling | Plus/Minus Control | Percent Weighing |
| Totalizing | Parts counting | Peak hold | Formulation |
| Newton unit measurement | Statistics | Checkweighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Differential weighing | Replaceable unit | Statistical Quality Control |
| ALIBI Memory | Transactions | | |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	50 g
ブリロード範囲	60 kg
最小表示 [d]	1 g

計測パラメータ	
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-300 kg
繰返し性	3 g
直線性	±6 g
安定化時間	3 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
検定ユニットの最大数量	30000 e
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
計量皿寸法	1000×800 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1000×1200×666 mm
正味重量	126 kg
総重量	160 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
工事中	いいえ AISI304
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
オプションのインターフェース	製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー

ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
AP2-3 電流ループユニット
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ


ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



キーパッド、外部スイッチ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール
RS 232 - USB コンバータ

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm