



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,6DL](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,6DL)

# Wägeplattform PL.62.2.HRP.H

WX-009-1160



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	62 kg
Vorlast	30 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Tarierbereich	-62 kg
Wiederholbarkeit	0,08 g
Linearität	±0.4 g
Justierung	intern (automatisch)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet

### Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% – 80%

### Physikalische Parameter

Waagschale 500×500 mm

Verpackungsgröße B x T x H 610×710×275 mm

Nettogewicht 30 kg

Bruttogewicht 35 kg



## Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Wägeterminal PUE 7.1  
Kabel RS 232, RS 485  
E/A Kabel

Powerbanks  
Wägeterminal PUE HY10  
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage  
Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

## Abmessungen des Geräts B x T x H



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm