



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,6DL

Piattaforma PL.62.2.HRP.H

WX-009-1160



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	62 kg
Intervallo di precarico	30 kg
Divisione [d]	0,1 g
Campo di tara	-62 kg
Ripetibilita	0,08 g
Linearità	±0.4 g
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet

Parametri elettrici

Alimentatore 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 15% – 80%

Parametri fisici

Dimensione piatto 500×500 mm

Dimensioni del pacco L x P x A 610×710×275 mm

Peso net 30 kg

Peso lordo 35 kg



Accessori (Additional Fee)

Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Terminale di pesata PUE 7.1
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT

Serbatoi di energia
Terminale di pesata PUE HY10
Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il
misuratore PUE HX5.EX
Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Device dimensions L x P x A



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm