




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,6GL](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,6GL)

# Waga wysokiej rozdzielczości HY10.600.HRP.M2.2

WP-330-0028



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

- |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dozowanie          |  Etykietowanie     |  Kontrola plus/minus             |  Odchyłki procentowe           |
|  Sumowanie ważeń    |  Liczenie sztuk    |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury                     |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka        |  Doważanie                       |  Procedury GLP                 |
|  Ważenie zwierząt   |  Ważenie różnicowe |  Wymienne jednostki              |  Statystyczna kontrola jakości |
|  Pamięć ALIBI       |  Transakcje        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |        |
|-----------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 600 kg |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 1000 g |
| Obciążenie wstępne          | 60 kg  |

| Parametry metrologiczne            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność odczytu [d]             | 20 g                                                                                                                                                                                               |
| Działka legalizacyjna [e]          | 20 g                                                                                                                                                                                               |
| Zakres tary                        | -600 kg                                                                                                                                                                                            |
| Powtarzalność                      | 7,5 g                                                                                                                                                                                              |
| Liniowość                          | ±20 g                                                                                                                                                                                              |
| Czas stabilizacji                  | 3 s                                                                                                                                                                                                |
| Adiustacja                         | wewnętrzna (automatyczna)                                                                                                                                                                          |
| Klasa dokładności OIML             | II                                                                                                                                                                                                 |
| Max. ilość działek legalizacyjnych | 30000 e                                                                                                                                                                                            |
| Parametry fizyczne                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Wyświetlacz                        | 10,1" graficzny kolorowy dotykowy                                                                                                                                                                  |
| Wymiar szalki                      | 1000×800 mm                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary opakowania S x G x W       | 1000×1200×666 mm                                                                                                                                                                                   |
| Masa netto                         | 126 kg                                                                                                                                                                                             |
| Masa brutto                        | 160 kg                                                                                                                                                                                             |
| Konstrukcja                        |                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                    | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                   |
| Konstrukcja                        | Stal malowana proszkowo St3S                                                                                                                                                                       |
| Szalka                             | Stal nierdzewna AISI304                                                                                                                                                                            |
| Interfejs komunikacyjny            |                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejs                          | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)                                                                                                                                                 |
| Interfejsy opcjonalne              | moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parametry elektryczne              |                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                          | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Warunki środowiskowe               |                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                  | +10 – +40 °C                                                                                                                                                                                       |
| Wilgotność względna powietrza      | 15% – 80%                                                                                                                                                                                          |

**Powtarzalność** - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia

**Wilgotność względna powietrza** - w warunkach niekondensujących

**Czas stabilizacji** - w optymalnych warunkach otoczenia

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Czytniki kart transponderowych  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)

Drukarki etykiet  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przyciski sterujące  
 Drukarki paragonowe

Wyświetlacze  
Przewody RS 232, RS 485  
Przewody WE/WY  
Skanery kodów kreskowych


## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]


Przewód USB (waga – drukarka)  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Konwerter RS 232 - USB

- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


## Wymiary urządzenia S x G x W



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

| Scale type            | A1   | A2   | H     |
|-----------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP      | 360  | 280  | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP     | 500  | 400  | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP        | 500  | 500  | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP  | 800  | 600  | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800  | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm