



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,6M9](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,6M9)

# Staubschutzschrank für Drucker

WX-007-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Der Staubschutzschrank dient zum Schützen der Drucker. Er wird beim Betrieb des Druckers in stark staubhaltigen Umgebung angewendet. Der dichte Schrank aus Edelstahl schützt den Drucker vor Beschädigung und ermöglicht den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Etikettendrucker

# Abmessungen des Geräts B x T x H

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631  
 DR-2 - Citizen CLP-7201  
 DR-3 - Citizen CL-S700  
 DR-4 - Citizen CL-S700R  
 DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t; GX 420t; GX420t; GX 430t  
 DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230  
 DR-7 - Zebra ZM 440.

Symbol	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	masa [kg]
DR-1	300	400	430	245	275	min 350	~95	15
DR-2	360	400	600	305	275	min 500	~95	22
DR-3	360	400	670	305	275	min 550	~95	24
DR-4	360	525	670	305	400	min 550	~95	27
DR-5	270	330	380	215	205	min 300	~95	13
DR-6	330	430	600	275	305	min 500	~95	22
DR-7	360	490	670	305	365	min 550	~95	26

