



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,6M9

Cámaras antipolvo para impresoras

WX-007-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Camara antipolvo es aplicable como medio para proteger las impresoras contra el funcionamiento en áreas con mucho polvo. La carcasa hermética hecha de acero inoxidable protege una impresora contra defectos y permite su funcionamiento en lugares no adaptados.

Trabaja con (Additional Fee)

Impresoras de etiquetas

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631
DR-2 - Citizen CLP-7201
DR-3 - Citizen CL-S700
DR-4 - Citizen CL-S700R
DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t; GX 420t; GX420t; GX 430t
DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230
DR-7 - Zebra ZM 440.

Symbol	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	masa [kg]
DR-1	300	400	430	245	275	min 350	~95	15
DR-2	360	400	600	305	275	min 500	~95	22
DR-3	360	400	670	305	275	min 550	~95	24
DR-4	360	525	670	305	400	min 550	~95	27
DR-5	270	330	380	215	205	min 300	~95	13
DR-6	330	430	600	275	305	min 500	~95	22
DR-7	360	490	670	305	365	min 550	~95	26

