



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,6M9

Contenitore di protezione anti polvere per stampanti

WX-007-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il contenitore di protezione anti polvere viene utilizzato per proteggere le stampanti laddove adoperate in ambiente polverosi. Il contenitore a tenuta d'aria e costruito in acciaioinox protegge le stampanti e per mette l'utilizzo delle stesse anche in ambienti non adatti e gravosi.

Compatibile con (Additional Fee)

stampanti per etichette

Device dimensions L x P x A

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631
 DR-2 - Citizen CLP-7201
 DR-3 - Citizen CL-S700
 DR-4 - Citizen CL-S700R
 DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t; GX 420d; GX420t; GX 430t
 DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230
 DR-7 - Zebra ZM 440.

Symbol	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	masa [kg]
DR-1	300	400	430	245	275	min 350	~95	15
DR-2	360	400	600	305	275	min 500	~95	22
DR-3	360	400	670	305	275	min 550	~95	24
DR-4	360	525	670	305	400	min 550	~95	27
DR-5	270	330	380	215	205	min 300	~95	13
DR-6	330	430	600	275	305	min 500	~95	22
DR-7	360	490	670	305	365	min 550	~95	26

