

Contenitore di protezione anti polvere per stampanti

Stampanti More information on the www.voor-oo47 mirror.radwag.com/it/info,w





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il contenitore di protezione anti polvere viene utilizzato per proteggere le stampanti laddove adoperate in ambiente polverosi. Il contenitore a tenuta d'aria e costruito in acciaioinox protegge le stampanti e per mette l'utilizzo delle stesse anche in ambienti non adatti e gravosi.

Compatibile con (Additional Fee)

stampanti per etichette

Device dimensions L x P x A

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631
DR-2 - Citizen CLP-7201
DR-3 - Citizen CL-S700
DR-4 - Citizen CL-S700R
DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t;GX 420d; GX420t; GX 430t
DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230
DR-7 - Zebra ZM 440.

| Symbol | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | masa [kg] |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| DR-1 | 300 | 400 | 430 | 245 | 275 | min 350 | ~95 | 15 |
| DR-2 | 360 | 400 | 600 | 305 | 275 | min 500 | ~95 | 22 |
| DR-3 | 360 | 400 | 670 | 305 | 275 | min 550 | ~95 | 24 |
| DR-4 | 360 | 525 | 670 | 305 | 400 | min 550 | ~95 | 27 |
| DR-5 | 270 | 330 | 380 | 215 | 205 | min 300 | ~95 | 13 |
| DR-6 | 330 | 430 | 600 | 275 | 305 | min 500 | ~95 | 22 |
| DR-7 | 360 | 490 | 670 | 305 | 365 | min 550 | ~95 | 26 |



