



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,6M9](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,6M9)

# Contenitore di protezione anti polvere per stampanti

WX-007-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Il contenitore di protezione anti polvere viene utilizzato per proteggere le stampanti laddove adoperate in ambiente polverosi. Il contenitore a tenuta d'aria e costruito in acciaioinox protegge le stampanti e per mette l'utilizzo delle stesse anche in ambienti non adatti e gravosi.

## Compatibile con (Additional Fee)

stampanti per etichette

# Device dimensions L x P x A

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631  
DR-2 - Citizen CLP-7201  
DR-3 - Citizen CL-S700  
DR-4 - Citizen CL-S700R  
DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t; GX 420t; GX420t; GX 430t  
DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230  
DR-7 - Zebra ZM 440.

Symbol	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	masa [kg]
DR-1	300	400	430	245	275	min 350	~95	15
DR-2	360	400	600	305	275	min 500	~95	22
DR-3	360	400	670	305	275	min 550	~95	24
DR-4	360	525	670	305	400	min 550	~95	27
DR-5	270	330	380	215	205	min 300	~95	13
DR-6	330	430	600	275	305	min 500	~95	22
DR-7	360	490	670	305	365	min 550	~95	26

