



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6Q2

MA 110.R Nem Tayin Cihazı

WL-305-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content
analysis



Dry mass determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülü	ısıtma kızılötesir
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluėu	0,001 %
Kurutma sıcaklıėı aralıėı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Maksimum numune ykseklik	20 mm
Tartım kefi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aėırlık	4,63 kg
Brt aėırlık	6 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%D, %M, %R, g
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaėı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tknetimi	4 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baėlı olarak (ekstra tehizat)
Kurutma sıcaklıėı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)	
Kurutma sıcaklıėı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluėu kontrol	sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Fiř yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

