



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,6QG

Módulo de pesagem MAS.2M.80.Y

WX-016-0383



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	80 g
Faixa de pré-carga	8 g
Resolução [d]	0,01 mg
Repetibilidade	0,04 mg
Linearidade	±0,05 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio
Material até prato de pesagem	alumínio
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet TCP/IP

Interface de comunicação	
Interfaces opcionais	RS485, 2 IN/2 OUT
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	ø30 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	289x70x104 mm



Dimensões do dispositivo L x P x A

