



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,6R4](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,6R4)

# H315.4.3000.C11 プラットフォームはかり

WP-231-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing


 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
法定計量時の単位 [e]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	200 g
OIMLクラス	III

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
--------	------------------

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	2000×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	2100×2100×550 mm
インジケータ付きスケール質量	290 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 組み込み型スケール用フレーム  
 ディスプレイ  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ランプ (傾斜路)  
 電源アダプタ

RS 232 - イーサネットコンバータ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 RS 232 - USB コンバータ  
 RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]