




More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,6V0](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,6V0)

# C315.100/200.OW-1 パーソナルスケール

WM-004-1033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1150×400×110 mm
正味重量	7,8 kg
総重量	10 kg

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気のパラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

### 電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル

### RS 232 – イーサネットコンバータ


AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK