




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6V0

C315.100/200.OW-1 Kişisel Treazi

WM-004-1033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 100 / 200 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 50 / 100 g |
| Dara aralığı | -200 kg |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 4,3" LCD (aydınlatma ile) |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1150×400×110 mm |
| Net ağırlık | 7,8 kg |
| Brüt ağırlık | 10 kg |

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

RS 232 – USB Dönüştürücü

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Fiş yazıcı


Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]



• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




Cihaz boyutları G x D x Y



C315.OW



C315.OR



C315.OK