

XA 52.5Y.F 分析天秤

WL-110-0017





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

....

Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing

Differential weighing



Ambient conditions monitoring

GLP Procedures



Animal weighing



Statistical Quality Control

Air density correction



ALIBI Memory



Wi-Fi

Replaceable unit

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	52 g
最小荷重	1 mg
最小表示 [d]	0,01 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg

計測パラメータ	
風袋範囲	-52 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,007 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,01 mg
標準最小計量値 (USP)	14 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1,4 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,01 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,02 mg
直線性	±0,03 mg
偏置誤差	0,03 mg
感度オフセット	2×10 ⁻⁶ ×Rt
感度時間ドリフト	1×10 ⁻⁶ 500mA(ワイヤレスターミナル - 1A)×Rt
安定化時間	5s(30s単一プラットフォームバージョン)
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	1
感度温度ドリフト	1×10 ⁻⁶ /°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	ミクロ天秤 - LevelSENSING
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量室のドア	自動センタリング
納品構成品	計量皿, ニッケルシルバー, ニッケルシルバー IRエミッタ, ガラスカバー, バンパー, バランス, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー, ボトムカバー.
計量皿寸法	210×254 mm IRエミッタ + ø90 mm 粉塵 + ø85 mm 半自動 出力
梱包寸法 幅x奥行x高さ	865×510×690 mm
正味重量	12,7 kg
総重量	23,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー 保護用ネジ): 100 − 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 − 15V DC 1,1A max
環境条件	
71 // >= -	

 $[\]mbox{\ensuremath{\mbox{\star}}}$ Wi-Fi $\mbox{\ensuremath{\mbox{$\otimes$}}}$ is a registered trademark of Wi-Fi $\mbox{\ensuremath{\mbox{$\otimes$}}}$ Alliance.

動作温度



+10 - +50 °C

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス RFIDタグ 防振台 電源アダプタ RS 232、RS 485 ケーブル 粒状体密度測定キット 追加モジュール プロ仕様の計量テーブル 天秤用保護カバー バーコードスキャナ ラベルプリンタ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター 底部吊り下げ計量 静電気防止イオナイザ(除電器) レシートプリンタ 指紋リーダー RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- · Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



